




### Dimensions



### Accessories



CORD ACCESSORY

### Awards



### PRODUCT

Name	SPIN BASE 2M DIM DALI 24° 4000K NT
Reference	A2210302NT
Color	Textured black
Base Finishing	Textured black
RAL	9005
Category	SUSPENSION

### LIGHT SOURCE

Type	LED
Gross luminous flux	680 lm
Colour temperature	4000 K
Chromatic stability	MacAdam Step 2
Colour Rendering Index	CRI>90
Power	6,5 W
Current	700 mA
Efficacy	105 lm/W
LED lifespan	L90B10 >60.000h
Energy efficiency class	E

### LIGHTING FIXTURE | PHOTOMETRIC DATA

Lighting efficiency	86%
Light beam angle	24°

### LIGHTING FIXTURE | ELECTRICAL DATA

Driver	Included
Power values of the system	8,97 W
Frequency	50/60 Hz
Dimming	DALI - Other DIM, please consult
Electrical insulation class	□


### OTHER DATA

Sealing	IP20
Cord length	Max. 2 m
Fast adjustment tensioner	No
Weight	680 g
Packaged weight	830 g
Packaging dimensions	253 x 152 x 102 mm
Units per package	1
Materials	Aluminium / Polymethyl Methacrylate





Reduced dimensions, clear lines and a mechanized geometry combined in a pendant luminaire for accent lighting. Its ultra-thin cable gives Spin a sensation of aerial floatability. Can be fitted individually or configured in a group.

Polar diagram




Conical diagram






		PRODUCT
Model		Cord Accessory
Reference		0223-00-00   W   N
Colour		W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL9005
Category		Accessories

Dimmensional drawing





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

## Instructions on end-of-life and component disposal:


## Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

## Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


## Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

